


Basisinstructies Glas Design

Glas Design New Art combineert de eenvoudige toepassing van Window Color en de permanente bevestiging van porselein- en glasverf. Het is bijzonder geschikt voor voorwerpen met gewelfde oppervlakken. En zo werkt het:



1.

Leg je ontwerp sjabloon onder de gladde speciale folie. Nu kun je de contourlijnen natekenen. Voor extra fijne lijnen kun je een fijnstift op de fles opschroeven.



2.



Nu moet je de contouren ten minste 2 uur laten drogen. Daarna kun je de verf dun aanbrengen. Afhankelijk van de dikte van de aangebrachte verf moet je het motief ten minste 24 uur laten drogen.



3.



Trek het gedroogde motief er voorzichtig af. Begin op een hoek.



4.



Zodat het motief glad, bubbelvrij en soepel op de (gewelfde) ondergrond aansluit, moet je het voorzichtig door een schaal met koud water trekken en kort laten uitlekken.

Benodigd materiaal:

Glas Design verf
Glas Design contourverf
Glas Design speciale folie
Glas c.q. porseleinen voorwerpen

Benodigd gereedschap:

Glas Design metalen fijnstift

Basisinstructies Glas Design



5.



Nu kun je het met de gladde, onderkant op de ondergrond plaatsen. Zorg ervoor dat het oppervlak stof- en vetvrij is! Begin in het midden van je motief met een zachte katoenen doek het motief voorzichtig aan te drukken. Van binnen naar buiten strijken, zodat het water en de luchtbellens kunnen ontsnappen. Indien er nog bubbels ontstaan, moet je het motief weer optillen, met een beetje water bestrijken en weer goed aandrukken. Over nacht goed laten drogen.




6.



Nu gaan we het motief bij 160 °C gedurende 45 minuten in een niet-voorverwarmde oven inbranden. Nadat je het in de oven af laat koelen, is het vaatwasmachinebestendig. Het gebruik- en eetbereik van je ondergrond altijd vrijlaten!

TIP: toepassing op vensterglas, spiegels en tegels is niet aanbevolen, omdat de motieven eventueel kunnen inkleuren en of niet meer kunnen worden verwijderd.



Benodigd materiaal:

Glas Design verf
Glas Design contourverf
Glas Design speciale folie
Glas c.q. porseleinen voorwerpen

Benodigd gereedschap:

Glas Design metalen fijnstift